

3M

Lepidlo DisplayMount™

Údaje o výrobku

Aktualizováno: únor 1996
Předchozí vyd.: žádné

Popis výrobku

Výrobek 3M DisplayMount™ je univerzální lepidlo určené zejména pro výstavní, studiové a divadelní instalace, práci s vystavovaným zbožím a mnoho dalších aplikací, které vyžadují vysoce účinné lepidlo.

Je ideální k lepení většiny porézních a neporézních materiálů včetně mnoha typů plastů, tkanin, kovových fólií, papíru, kartónu, koberců a gumy.

Fyzikální vlastnosti

Nejsou určeny ke specifikačním účelům

Rozpouštědlo	Ropný destilát / cyklohexan	
Bod vzplanutí	-46°C	
Pohonná látka	Uhlovodík	
Obsah	400 ml (279 g)	
Typ postřiku	Částice	
Barva	Bezbarvá / bledě krémová	
Skladovatelnost	12 měsíců od data převzetí zákazníkem, pokud je skladováno v originálním obalu při teplotě 21°C a relativní vlhkosti 50 %	

Další informace o výrobku

Neporušuje ozónovou vrstvu

Pokrytí:

Přibližně 10 m² na jednu nádobu, záleží na poréznosti substrátu.

Datum: únor 1996
Lepidlo 3M DisplayMount™

Skladovací podmínky

Nejlepších výsledků se dosahuje při skladování a aplikaci materiálu při pokojové teplotě 16 až 27°C. Skladujte na chladném a suchém místě. Skladovací teplota nesmí překročit 49°C.

Návod k použití

Před aplikací lepidla se ujistěte, že všechny lepené povrchy jsou čisté, suché a neobsahují prach, olej ani mastnotu.

Zajistěte, aby byla tryska vždy namířena na lepený povrch a nemířila na žádné osoby. Otočením rozprašovače nastavte požadovanou šířku nástřiku.

Nádobu před použitím důkladně protřepejte, mělo by stačit pět až deset sekund.

Držte nádobu 15 až 20 cm od povrchu a lepidlo aplikujte rovnoměrně, aby byla pokryta celá plocha.

Při lepení porézních materiálů (například papíru, kartónu nebo tkanin) naneste lepidlo pouze na jeden povrch a materiál umístěte, dokud je lepidlo mokré. Při lepení neporézních materiálů (například kovových fólií, plastů a fólií) nastříkejte lepidlo na oba povrchy a před spojením počkejte, dokud nebude agresivně lepkavé.

Aby nedošlo k ucpání trysky, na konci každého dne obraťte nádobu dnem vzhůru, stiskněte rozprašovač a držte, dokud nepřestane vycházet lepidlo. Potom rozprašovač otřete.

Čištění:

Trysku rozprašovače a nadbytečné lepidlo lze vyčistit čisticím prostředkem 3M Clean Art.

UPOZORNĚNÍ: Při čištění s použitím rozpouštědel je nutné dodržovat správná bezpečnostní opatření.

Aplikace

Lepidlo DisplayMount™ se používá zejména k lepení lehkých kartónů, pěnových materiálů, plastů, tkanin, papíru a mnoha dalších materiálů.

Je vhodné k lepení studiových prospektů, aranžérských potahů, pěnového polystyrénu ve výstavních skříních a trojrozměrných nápisů.

Informace o zdraví a bezpečnosti

Chcete-li další informace, kontaktujte naše toxikologické oddělení v bracknellské centrále na tel. č. (01344) 858000.